



## Interrupteur va-et-vient Cubyko porte-étiquette associable Blanc IP55

### Caractéristiques techniques

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé
Voyant lumineux	oui
Tension nominale	250V
Courant assigné nominal	10 AX
Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Couleur	compos. blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène
Matière	mélange de matériaux
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de contact	va et vient
Homologations	EN 60669-1
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Température de service	-15 °C -30 °C
Température de stockage/transport	50 °C
Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	appareillage mural ; étanche ; cubyko ; interrupteur va et vient ; IP55