

WXF436B

Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type de pôles	2P+T
Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
tension nominale	250 V

Dimensions

Profondeur	52 mm
Largeur	45 mm

Matières

Décor	pure
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,5 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0,5 ; 2.5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05	
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Yes
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C