



## Interrupteur va-et-vient Essensya 10A

### Caractéristiques techniques

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré
Voyant lumineux	non
Tension nominale	250V
Courant assigné nominal	10 AX
Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de bornier	quick connect
Type de contact	va et vient
Homologations	EN 60669-1
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP41
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Température de service	-10 °C 35 °C
Température de stockage/transport	-10 °C 50 °C
Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	appareillage mural ; encastré ; essensya ; interrupteur va et vient