

WXA695

Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	24 V
------------------	------

Dimensions

Profondeur	17.55 mm
------------	----------

Largeur	17.1 mm
---------	---------

Puissance

Courant absorbé	max. 1.1 mA
-----------------	-------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Gestion de l'éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Standards

Homologations	NF
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Sans halogène	Non
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10/35 °C
------------------------	-----------

Température de stockage	-10/50 °C
-------------------------	-----------