

BRAP651301ELN

Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé



Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

Connectivité

Accessoires d'alignement Goupilles de jonction en référence séparée

Dimensions

Hauteur de goulotte 65 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 19 / 37

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur	aluminium
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium
Type de traitement de surface	anodisé
Câble	
Section intérieure / utile	7200 mm ²
Équipement	
Nombre de compartiments	1/2
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle
Standards	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Oui