

# BRAP802001ELN

Socle de goul.alu,80x200,2comp,anodisé



## Compatibilité

Format appareillages compatibles

Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

## Connectivité

Accessoires d'alignement

Goupilles de jonction en référence séparée

## Dimensions

Hauteur de goulotte

80 mm

Largeur de goulotte

200 mm

## Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 56 / 75

## Porte, couvercle

Montage du couvercle

Intérieur

Largeur du couvercle

80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés

2

## Matières

Couleur	aluminium
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium
Type de traitement de surface	anodisé
Câble	
Section intérieure / utile	14250 mm <sup>2</sup>
Équipement	
Nombre de compartiments	2/4
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle
Standards	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Oui