

EK4004009010

Moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc pure, l=2,5m



Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2500 mm
Largeur de goulotte	40 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 4

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Câble

Section intérieure / utile	800 mm ²
----------------------------	---------------------

Équipement

Caractéristiques techniques EK4004009010

Éclisses incluses	Oui
Nombre de compartiments	2
Utilisation	
Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	5 / 65 °C