

HXE040H

Commande motorisée h1000 24-48V DC



Architecture

Type de commande motorisée

Tension

Tension assignée d'emploi en continue 24 / 48 V

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 24 W

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP4X

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m

