



260215

**Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, support ronde, anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de raccordement	Borne à vis
Type de port USB	A

**Tension**

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

**Dimensions**

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

**Equipement**

Nombre de sorties	2
-------------------	---

**Accessoires**

Avec fusible fin	Non
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

**Matière**

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Finition	Mat

**Puissance**

Puissance de sortie	15 W
Puissance absorbée (veille)	0,15 W

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	0,20 A
Courant de sortie	3 000 mA

**Textes**

Connecteurs/Douilles	Avec 2 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis