



Plaque gallery 8 modules entraxe 71mm matiere moon glass

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Profondeur	9.3 mm
Largeur	235 mm
Nombre de postes	1
Décor	moon glass
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	verre
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	spécial
Sens de montage	horizontal
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Température de service	-10 °C 35 °C
Température de stockage/transport	-10 °C 50 °C