



294510



**Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.cl., blic pol., bril.**

#### **Caractéristiques techniques**

##### **Tension**

Tension de service

230 - 230 V

##### **Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

##### **Matière**

Couleur

Alba

Code RAL

9010

Matériau

Plastique

##### **Dimensions**

Ø de la dimension de l'axe

4 mm

Profondeur de montage

24 mm

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

45 mm

##### **Architecture**

Type d'organe de commande

Bouton poussoir/rotatif

##### **Puissance**

Puissance absorbée (veille)

0,30 W

##### **Textes**

Tension

Vérification de la tension possible sans démontage

Mode d'installation

Avec griffes d'écartement

Type de raccordement

Avec borne enfichable