



294511



Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service

230 - 230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Nuit

Code RAL

9005

Matériau

Plastique

Dimensions

Ø de la dimension de l'axe

4 mm

Profondeur de montage

24 mm

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

45 mm

Architecture

Type d'organe de commande

Bouton poussoir/rotatif

Puissance

Puissance absorbée (veille)

0,30 W

Textes

Tension

Vérification de la tension possible sans démontage

Mode d'installation

Avec griffes d'écartement

Type de raccordement

Avec borne enfichable