

WXF421E

Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	Goulotte d'installation

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

Dimensions

Profondeur	45 mm
Largeur	67.5 mm

Porte, couvercle

Plaques	boîtier complet
---------	-----------------

Matières

Couleur	orange
Couleur RAL	RAL 2009 - Orangé signalisation
Matière	polycarbonate (PC)

Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Standards	
Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Yes
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C