

FM109

Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 2010 x l 400 x p 260mm

Architecture

Mode de fixation	socle monté dans le sol
------------------	-------------------------

Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Dimensions

Profondeur de montage	260 mm
-----------------------	--------

Profondeur produit installé	260 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	260 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	2010 mm
--------------------------	---------

Largeur produit installé	450 mm
--------------------------	--------

Largeur dans les unités de division	10
-------------------------------------	----

Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
--	------

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
Couvercle/porte transparent(e)	Non
type de couvercle	porte
Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Plombage possible de la fermeture de porte	Non
Porte amovible	Non
Portes symétriques (de même largeur)	Non
Porte reversible	Non
Battant de porte	unique
Cadenassable	Non
Porte incluse	Non
Matières	
Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Installation, montage	
convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Accessoires inclus	
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Yes
Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	13
Nombre de travée de large	1
Commutateur marche/arrêt	Non
Extension possible	Yes
Accessoirable	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques >IK10	
Indice de protection IP	IP55
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-