

WMSSU83FON/HB

13A FCU Switched with LED Indicator and Flex Outlet Marked HOB



Architecture

Sortie de câble avec sortie de câble

Modèle

Type de commutation 2 pôles

Commandes & indicateurs

Poussoirs No

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal 13 A

Protection

Taille de l'élément fusible 6,3 x 25

Fusible avec fusible fin en céramique F 13A

Dimensions

Profondeur 30.3 mm

Profondeur de montage 25.3 mm

Largeur	86 mm
Matières	
Couleur des lignes design	blanc
Couleur des lignes design - couleurs spéciales	blanc
Couleur indépendant des lignes design	blanc
Couleur	blanc
Matière	Urée-formaldéhyde
Installation, montage	
Mode de montage	pour montage encastré et en paroi creuse
Connexion	
Section de conducteur	max. 2 x 6 mm ²
Câble	
Câblage	avec deux bornes de mise à la terre
Éléments fournis	
Composant	avec 2 vis de fixation M3,5 x 30 mm
Équipement	
Éclairage	avec LED de contrôle pour commutation
Standards	
Norme	BS 1363-4
Sécurité	
Protection	pour protéger les consommateurs placés en aval