

# WXF230

Prise RJ45 gallery cat.6 UTP 2 modules incliné a 45°



## Architecture

Type	FTP
Mode de fixation	encastré

## Dimensions

Profondeur	34.6 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

## Capacité

Nombre de postes	1
------------------	---

## Matières

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Aspect de la surface	mat

## Connexion

Section de raccordement en câble rigide	0,5 - 0,65 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

Type de connecteur	raccordement de blindage par clip
Câble	
Plage AWG	AWG 26-22
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02	
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Oui
Protection	avec couvercles à clapet de protection contre la poussière
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C