


# WXF687T

## Sortie de fil gallery 1 module titane



### Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

### Dimensions

Profondeur	29.5 mm
Largeur	22.5 mm

### Matières

Couleur	aspect aluminium
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué

### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Caractéristiques techniques WXF687T

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Yes
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C