

TP110

Alimentation encastrable, 24 volts DC

Architecture

Mode de fixation encastré

Tension

Tension d'entrée 230 V

Tension de sortie 24 V DC

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh) 50 x 48 x 24 mm

Câble

longueur de câble de sortie 200 mm

longueur de câble d'entrée 150 mm

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP54

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

Instructions

Garantie	2 ans
----------	-------
