

WE023

Poussoir inverseur Essensya 10+1F à voyant 10A



Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	polycarbonate
---------	---------------

Matière	polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Type de traitement de surface	brillant
-------------------------------	----------

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm ²
---	--------------------------

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
---	---

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

Type de contact	1O+1F
-----------------	-------

Equipement

Repérage	non
----------	-----

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
--	--

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

Essai fil incandescent	;NF EN 60-695-2
------------------------	-----------------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10/50 °C
-------------------------	-----------
