

# SM151

## Ampéremètre digital 0-150A branchement sur TI

### Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

### Fonctions

Classe de précision	1%
---------------------	----

### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	207 / 230 / 253 V
------------------------------	-------------------

Fréquence assignée	45;65 Hz
--------------------	----------

### Tension

Chute de tension	120 mV
------------------	--------

### Dimensions

Profondeur produit installé	54 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	85 mm
--------------------------	-------

Largeur produit installé	70 mm
--------------------------	-------

### Puissance

Puissance consommée	1 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W
Mesures	
Type d'appareil de mesure	ampèremètre
Echelle de mesure	150A
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	6mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
Equipement	
Nombre de digits	3
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-40/70 °C