

EU103

Relais de contrôle courant monophasé 230 V

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	8 A
---------------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	85 mm
--------------------------	-------

Longueur	64 mm
----------	-------

Largeur produit installé	35 mm
--------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4 W
-----------------------------------	-----

Alimentation

Tension d'alimentation	230 V
------------------------	-------

Installation, montage

Type de montage	rail DIN
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1 ; 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 ; 10mm ²
Type de connexion	vis
Type de contact	1 inverseur
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-40/70 °C