

BA760120

Goulotte de câblage en PVC BA7 60x120mm gris



Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	Oui
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
---------------------	-------

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	120 mm
---------------------	--------

Largeur des découpes latérales	6 mm
--------------------------------	------

Largeur de languette	6.5 mm
----------------------	--------

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris
---------	------

Matière	PVC
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Mode de fixation	bottom punching
Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	294
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	211
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	151
Section intérieure / utile	5558 mm ²
Standards	
Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0
Sécurité	
Classement en réaction au feu	M1
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	-5 / 60 °C