



4505

Interruuteur crépusculaire compact évolué 16A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes

230 V

2 300 W

Réglages

Temporisation au déclenchement

120 s

Temporisation à l'enclenchement

120 s

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport

-30 - +60 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1 - 4 mm²

Textes

Mode d'installation

Avec collier pour fixation sur mât, Montage possible sur boîte d'encastrement, Pour montage mural et sur mât

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Dimensions

Hauteur

95 mm

Largeur

80 mm

Profondeur

42,50 mm