



47403521



**STD SKO IP55 M ROT KLD BSF WP GRAU**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Rouge
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	63,10 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Connectivité**

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis, Fixation par griffe

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Oui

**Couvercle, porte**

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK05

Classe de protection (IP)

IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec borne enfichable