

# TJA451

## Kit système domovea



### Architecture

Système bus	Sans
Mode de fixation	REG

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

### Connectivité

Système bus, bus radio	Non
Système bus LON	Non
Système bus Powernet	Non

### Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement)	≈ 150 mA
----------------------------------	----------

### Alimentation

Tension d'alimentation	24V DC
------------------------	--------

### Stockage

## Mémoire allouée aux icônes/fonds d'écran 20 MB

---

### Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	autre
Matière	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

### Connexion

Type de connexion	Quickconnect
Nombre de caméras IP	10

### Configuration

Modes de configuration supportés	system
----------------------------------	--------

### Éléments fournis

Raccordement bus incl.	Yes
------------------------	-----

### Accessoires inclus

Accessoire application Android	Oui
Accessoire application IOS	Oui

### Équipement

Nombre de groupes	100
Nombre de sorties commandables	500
Type d'interface	Ethernet
Nombre de clients	30
Nombre d'archive de mesure d'énergie	100
Nombre de profils	30
Indique le nombre de séquences	50
Nombre d'interfaces USB	3

### Logiciel

Logiciel client	Oui
-----------------	-----

### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

### Conditions d'utilisation

Température de service	0/45 °C
------------------------	---------