

# WXD000T

## Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules titane



### Architecture

|                  |        |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | clipsé |
|------------------|--------|

### Dimensions

|            |      |
|------------|------|
| Profondeur | 8 mm |
|------------|------|

|         |         |
|---------|---------|
| Largeur | 44.7 mm |
|---------|---------|

### Capacité

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

### Matières

|         |                  |
|---------|------------------|
| Couleur | aspect aluminium |
|---------|------------------|

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Couleur RAL | RAL 9006 - Aluminium blanc |
|-------------|----------------------------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Matière | polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Aspect de la surface | mat satiné |
|----------------------|------------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Type de traitement de surface | laqué |
|-------------------------------|-------|

### Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

---

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

---

Indice de protection IP IP21

---

Sans halogène Yes

---

Conditions d'utilisation

Température de service -10/35 °C

---

Température de stockage -10/50 °C

---