



### Ronfleur modulaire 12V

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	rail DIN symétrique
Mode de fonctionnement	dispositif sonore : type D - durée de service intermittent : 5s / ON et 15s / Off
Tension assignée d'emploi Ue	12 V 8 V
Type de tension d'alimentation	AC
Courant de fonctionnement	0.33 A
Courant assigné nominal	0.33 A
Profondeur produit installé	65 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	18 mm
Puissance consommée	4 VA
Puissance dissipée totale sous IN	4 W
Section de raccordement en câble souple	4mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 mm <sup>2</sup>
Niveau sonores	78 dB
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-10 °C 40 °C
Température de stockage/transport	-25 °C 60 °C