



52320



## Détecteur infrarouge évolué mural 220-360° blanc

### Caractéristiques techniques

Système bus	Sans
Mode de fixation	en saillie
Fréquence assignée	50/60 Hz
Hauteur produit installé	2.5 m
Puissance éclairage incandescent	2300 W
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Angle de détection produit à 2 lentilles	220 / 360 °
Couleur	blanc
Plage de mesure de luminosité	5 / 1000 Lux
Hauteur de montage maximum	2.5 m
Type de bornier	quick connect
Type de contact	libre de potentiel
Plage de temporisation	5s à 30 min
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Température de service	-20...55 °C
Température de stockage/transport	-20...60 °C
Mots clés	détecteur étanche mural blanc