

JF80206B

800A 8 Way 2*250A + 6*125A Plain



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
 - Avec guide-câble Non
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN Non
- Dimensions
 - Profondeur produit installé 220 mm
 - Hauteur produit installé 1250 mm
 - Largeur produit installé 900 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e) Oui
 - type de couvercle couvercle
 - Type de fermeture de la porte Serrure à barillet
 - Verrouillage de la porte par clé
 - Indice de protection avec porte IP 1

- Cadenassable
Non
- Matières
 - Couleur RAL
RAL 1001 - Beige
 - Matière
acier
 - Transparent
Non
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur
Oui
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Oui
- Equipement
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Homologations
BS EN 61439-2
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
05
 - Indice de protection IP
IP30
 - Classe de protection
classe de protection III
 - Sans halogène
Non
 - Résistant au rayonnement ultra-violet
Non