

HYD004H

Cage de raccordement H400-h630 Cu 4P

Architecture

Nombre de pôles	4 P
-----------------	-----

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Non
Compatible avec boîtier moulé	Non
Compatible avec disjoncteur moteur	Non
Compatible avec relais thermique	Non

Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Installation, montage

Couple de serrage	25Nm
Encastrement	Non
Adapté au montage sur jeux de barre	Non

Connexion

Section de raccordement en câble souple	35 ; 240mm ²
---	-------------------------

Caractéristiques techniques HYD004H

Section de raccordement en câble rigide	35 ; 240mm ²
Câble	
Matériau du câble	Cu
Configuration	
Verrouillage contre déclenchement	Non
Verrouillage contre enclenchement	Non
Accessoires inclus	
Type d'accessoire	Borne d'alimentation
Equipement	
Commande motorisée optionnelle	Non
Accessoires	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP4X
Conditions d'utilisation	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m