

SM600

Ampèremètre analogique 0-600A branchement sur TI



- Architecture
 - Mode de fixation
rail DIN
- Fonctions
 - Classe de précision
1.5%
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée
45/65 Hz
- Tension
 - Tension assignée d'isolement
2000 V
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
54 mm
 - Hauteur produit installé
85 mm
 - Largeur produit installé
70 mm
- Puissance
 - Puissance consommée
1.1 VA
 - Puissance dissipée totale sous IN
1.1 W
- Mesures
 - Type d'appareil de mesure
ampèremètre

- Installation, montage
 - Type de montage
rail DIN
- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple
1 / 6mm²
 - Section de raccordement en câble rigide
1,5 / 10mm²
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP20
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-40/80 °C