

WE000

Interrupteur Essensya 10A



Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Poussoirs	Fonction InterBP

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	15 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36

Largeur produit installé	75 mm
Capacité	
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	laqué
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	cage sans vis
Type de bornier	quick connect
Type de contact	va et vient
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP41
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-10/50 °C