

WE040

Double interrupteur va-et-vient Essensya



- Architecture
 - Type de commande
Interrupteur
 - Type d'organe de commande
touche double
 - Nombre de touches
2
 - Mode de fixation
encastré
- Commandes & indicateurs
 - Voyant lumineux
en accessoire
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée
50;60 Hz
 - Tension nominale
250V
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
35 mm
 - Hauteur produit installé
70 mm
 - Dimensions (LLxllxhh)
75x75x36
 - Largeur produit installé
75 mm
- Capacité

- Nombre de module pour l'appareillage mural
2
- Matières
 - Couleur
blanc
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière
polycarbonate
 - Matière
polycarbonate (PC)
 - Type de traitement de surface
brillant
- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple
1,5 ; 2,5mm²
 - Section de raccordement en câble rigide
mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
 - Type de connexion
cage sans vis
 - Type de bornier
quick connect
 - Type de contact
va et vient
- Standards
 - Homologations
EN 60669-1
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
07
 - Indice de protection IP
IP31
 - Essai fil incandescent
NF EN 60-695-2
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-10/50 °C