



1 sortie volets roulants à encastrer

Caractéristiques techniques

Système bus	KNX
Nombre de sorties stores volet roulant	1
Mode de fixation	encastré
Module de bus amovible	Non
Voyant lumineux	oui
Système bus, bus radio	Oui
Système bus LON	Non
Système bus Powernet	Non
Type de tension d'alimentation	DC
Courant de commutation max.	5 A
Puissance d'emploi à 230V en AC1	1000 W
Couleur	gris
Section de raccordement en câble souple	0,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0,5 / 2.5mm ²
Raccordement bus incl.	Non
Radio bidirectionnelle	Oui
Indice de protection IP	IP20
Température de service	0 °C 45 °C
Appareil de la famille	TR