

WXP2122

Plaque gallery 2 postes verticale 57mm placage steel

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Dimensions

Profondeur	9.3 mm
------------	--------

Largeur	92 mm
---------	-------

Capacité

Nombre de postes	2
------------------	---

Matières

Décor	steel
-------	-------

Couleur	aspect acier inox
---------	-------------------

Couleur RAL	RAL 7048 - Gris souris nacré
-------------	------------------------------

Matière	Plastique + metal
---------	-------------------

Aspect de la surface	mat
----------------------	-----

Type de traitement de surface	brossé
-------------------------------	--------

Installation, montage

Sens de montage	vertical
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05	
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C