

WXP4012

Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm matiere moon glass

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Dimensions

Profondeur	9.3 mm
------------	--------

Largeur	163 mm
---------	--------

Capacité

Nombre de postes	2
------------------	---

Matières

Décor	moon glass
-------	------------

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
-------------	--------------------------------

Matière	verre
---------	-------

Aspect de la surface	mat
----------------------	-----

Type de traitement de surface	spécial
-------------------------------	---------

Installation, montage

Sens de montage	horizontal
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05	
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C