

# FB9923007030

Goulotte 99x230,gris



- Architecture
  - Mode de fixation  
bottom punched
- Compatibilité
  - Format appareillages compatibles  
non
- Connectivité
  - Accessoires d'alignement  
Sans éclisses
- Dimensions
  - Hauteur de goulotte  
100 mm
  - Longueur  
2000 mm
  - Largeur de goulotte  
230 mm
- Capacité
  - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)  
77
  - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)  
118
- Porte, couvercle
  - Montage du couvercle  
Extérieur
  - Forme de couvercle  
en vrac
  - Largeur du couvercle

- 230 mm
- Nombre de couvercles pouvant être montés  
1
- Matières
  - Couleur  
gris
  - Couleur RAL  
RAL 7030 - Gris pierre
  - Matière  
PVC
  - Groupe de matériau  
plastique
  - Transparent  
Non
  - Type de traitement de surface  
non traitée
- Câble
  - Section intérieure / utile  
19660 mm<sup>2</sup>
- Equipement
  - Nombre de cloisons fixes  
0
  - Éclisses incluses  
Non
  - Nombre de cloisons clipsables  
4
  - Nombre de compartiments  
1/5
  - Nombre d'agrafes par mètre  
2
- Utilisation
  - Type produit cheminement de câble  
Socle et couvercle
- Standards
  - Homologations  
EN50085-2-1
  - Directive européenne RoHs  
conformité volontaire
- Sécurité
  - Sans halogène  
Non
  - Résistant au rayonnement ultra-violet  
Non
- Température
  - Température ambiante  
-5/65 °C