

FB9923009010

Goulotte 99x230,blanc paloma



- Architecture
 - Mode de fixation
bottom punched
- Compatibilité
 - Format appareillages compatibles
non
- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Sans éclisses
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte
100 mm
 - Longueur
2000 mm
 - Largeur de goulotte
230 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
77
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
118
- Porte, couvercle
 - Montage du couvercle
Extérieur
 - Forme de couvercle
en vrac
 - Largeur du couvercle

- 230 mm
- Nombre de couvercles pouvant être montés
1
- Matières
 - Couleur
blanc paloma
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière
PVC
 - Groupe de matériau
plastique
 - Transparent
Non
 - Type de traitement de surface
non traitée
- Câble
 - Section intérieure / utile
19660 mm²
- Equipement
 - Nombre de cloisons fixes
0
 - Éclisses incluses
Non
 - Nombre de cloisons clipsables
4
 - Nombre de compartiments
1/5
 - Nombre d'agrafes par mètre
2
- Utilisation
 - Type produit cheminement de câble
Socle et couvercle
- Standards
 - Homologations
EN50085-2-1
 - Directive européenne RoHs
conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
Non
 - Résistant au rayonnement ultra-violet
Non
- Température
 - Température ambiante
-5/65 °C