

# LFF4006007030

Goulotte Liféa 40X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030

## Architecture

Mode de fixation bottom punched

## Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'eclisses

## Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 18 mm

## Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 7

## Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

## Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	Non
Type de traitement de surface	non traitée
Câble	
Section intérieure / utile	1500 mm <sup>2</sup>
Équipement	
Nombre de cloisons fixes	0
Éclisses incluses	Non
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	2
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Non
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non