

LFF6019009010

Goulotte Liféa 60X190 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf./mètre



- Architecture
 - Mode de fixation
bottom punched
- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Profilé pré-équipé d'éclisses
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte
60 mm
 - Longueur
2000 mm
 - Largeur de goulotte
190 mm
 - Espacement horizontal des perforations
125 mm
 - Espacement vertical des perforations
110 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
48
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
48
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
en vrac
- Matières
 - Couleur RAL

- RAL 9010 - Blanc pur
- Matière
PVC
- Groupe de matériau
plastique
- Transparent
Non
- Type de traitement de surface
non traitée
- Câble
 - Section intérieure / utile
9060 mm²
- Equipement
 - Nombre de cloisons fixes
0
 - Éclisses incluses
Non
 - Nombre de cloisons clipsables
3
 - Nombre de compartiments
1/4
 - Nombre d'agrafes par mètre
2
- Utilisation
 - Type produit cheminement de câble
Socle et couvercle
- Standards
 - Homologations
EN50085-2-1
 - Directive européenne RoHs
conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
Non
 - Résistant au rayonnement ultra-violet
Non
- Température
 - Température ambiante
-5/65 °C