

LFS6015009010

Goulotte LFS en acier 60x150mm en blanc paloma

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Espacement horizontal des perforations 250 mm

Espacement vertical des perforations 110 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 29

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 38

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Caractéristiques techniques LFS6015009010

Matières	
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Transparent	Non
Type de traitement de surface	laqué
Câble	
Section intérieure / utile	7000 mm ²
Equipement	
Nombre de cloisons fixes	0
Éclisses incluses	Yes
Nombre de cloisons clipsables	2
Nombre de compartiments	1/3
Nombre d'agrafes par mètre	2
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Yes
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non