

LFS602000VERZ

Goulotte LFS en acier 60x200mm galvanisé

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 200 mm

Espacement horizontal des perforations 250 mm

Espacement vertical des perforations 150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 41

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières	
Couleur	zingué
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Transparent	Non
Type de traitement de surface	zingué
Câble	
Section intérieure / utile	9770 mm ²
Equipement	
Nombre de cloisons fixes	0
Éclisses incluses	Yes
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1/4
Nombre d'agrafes par mètre	2
Utilisation	
Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Yes
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non