

# WXD101N

Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle night

## Architecture

|                  |        |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | clipsé |
|------------------|--------|

## Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Profondeur | 20.25 mm |
|------------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
|---------|-------|

## Capacité

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

## Matières

|       |       |
|-------|-------|
| Décor | night |
|-------|-------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Couleur | noir intense |
|---------|--------------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Couleur RAL | RAL 9005 - Noir foncé |
|-------------|-----------------------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Matière | polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Aspect de la surface | mat satiné |
|----------------------|------------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Type de traitement de surface | laqué |
|-------------------------------|-------|

## Equipement

Caractéristiques techniques WXD101N

|  |              |
|--|--------------|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse                 | Non          |
| <hr/>  |              |
| Standards  |              |
| Directive européenne WEEE                            | non concerné |
| <hr/>  |              |
| Sécurité   |              |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05 |              |
| <hr/>  |              |
| Indice de protection IP                              | IP21         |
| <hr/>  |              |
| Sans halogène  | Non          |
| <hr/>  |              |
| Conditions d'utilisation                             |              |
| Température de service                               | -10/35 °C    |
| <hr/>  |              |
| Température de stockage                              | -10/50 °C    |
| <hr/>  |              |