

WXD102N

Enjoliveur prise de courant 2P gallery night



Architecture

| | |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | clipsé |
|------------------|--------|

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Profondeur | 17.2 mm |
|------------|---------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
|---------|-------|

Capacité

| | |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

Matières

| | |
|-------|-------|
| Décor | night |
|-------|-------|

| | |
|---------|--------------|
| Couleur | noir intense |
|---------|--------------|

| | |
|-------------|-----------------------|
| Couleur RAL | RAL 9005 - Noir foncé |
|-------------|-----------------------|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

| | |
|----------------------|------------|
| Aspect de la surface | mat satiné |
|----------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-------|
| Type de traitement de surface | laqué |
|-------------------------------|-------|

Équipement

Caractéristiques techniques WXD102N

| | |
|--|--------------|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Non |
| <hr/> | |
| Standards | |
| Directive européenne WEEE | non concerné |
| <hr/> | |
| Sécurité | |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05 | |
| <hr/> | |
| Indice de protection IP | IP21 |
| <hr/> | |
| Sans halogène | Yes |
| <hr/> | |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -10/35 °C |
| <hr/> | |
| Température de stockage | -10/50 °C |
| <hr/> | |