

WPSS82



Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

Protection contre les surtensions Non

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Tension nominale 220/230 V AC

Dimensions

Profondeur 53.2 mm

Largeur 146 mm

Porte, couvercle

Plaques plaque totale

Alimentation

Alimentation spéciale de courant Sans alimentation par courant spécial

Matières

Couleur gris

Matière acier

Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	Epoxy
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Mode de montage	pour montage encastré et en paroi creuse ; pour fixation par vissage
Connexion	
Type de connexion	vis
Câble	
Câblage	avec deux bornes de mise à la terre
Éléments fournis	
Composant	avec resp. 2 vis de fixation M3,5 x 20 mm et M3,5 x 30 mm
Équipement	
Nombre de prises commandées	0
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Pictogrammes	
Classes/types de protection	IP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS