

# WPSS820



## Architecture

**Mode de fixation** encastré

## Fonctions

**Protection contre les surtensions** Non

## Principales caractéristiques électriques

**tension nominale** 250 V

**Tension nominale** 220/230 V AC

## Dimensions

**Profondeur** 53.2 mm

**Largeur** 146 mm

## Porte, couvercle

**Plaques** plaque totale

## Alimentation

**Alimentation spéciale de courant** Sans alimentation par courant spécial

## Matières

**Couleur** gris

**Matière** acier

Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	Epoxy
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Mode de montage	pour montage encastré et en paroi creuse ; pour fixation par vissage
Connexion	
Type de connexion	vis
Câble	
Câblage	avec deux bornes de mise à la terre
Éléments fournis	
Composant	avec resp. 2 vis de fixation M3,5 x 20 mm et M3,5 x 30 mm
Équipement	
Nombre de prises commandées	0
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Pictogrammes	
Classes/types de protection	IP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS