



75142835

IP20 

## Capteur en verre KNX 2 postes Confort, KNX-TS Sensor, verre noir

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

#### Puissance

Courant absorbé 12,50 mA

#### Dimensions

Profondeur de montage 24,20 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm

Hauteur 160 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 37,70 mm

#### Equipement

Nombre de points d'exploitation 4

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

#### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Verre

Finition Brillant

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

#### Ecran

Avec écran d'affichage Non

#### Textes

Function Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store, Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre

Mode de montage Pour montage vertical

Température

Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe