75144830

IP20

Capteur en verre KNX 4 postes Confort, KNX-TS Sensor, verre blanc polaire

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d´ambiance	Oui

Puissance

Courant absorbé	12,50 mA

Dimensions

Profondeur de montage	24,20 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm
Hauteur	160 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	37,70 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	8

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Matière	Verre
Finition	Brillant

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Ecran

Avec écran d'affichage	Non

Textes

Function	Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store, Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
Mode de montage	Pour montage vertical

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification