

WXF300

Interrupteur pour volet roulant gallery inverseur 2 modules



- Architecture
 - Type de commande
Interrupteur
 - Type d'organe de commande
touche double
 - Mode de fixation
clipsé
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée
50;60 Hz
 - tension nominale
250 V
- Dimensions
 - Profondeur
34 mm
 - Largeur
45 mm
- Matières
 - Couleur
gris foncé
 - Couleur RAL
RAL 7011 - Gris fer
 - Matière
polycarbonate (PC)
 - Aspect de la surface
mat
 - Type de traitement de surface

non traitée

- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple
1,5 ; 2,5mm²
 - Section de raccordement en câble rigide
1,5 ; 2,5mm²
 - Type de connexion
Quickconnect
- Standards
 - Homologations
EN 60669-1
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
05
 - Indice de protection IP
IP21
 - Sans halogène
Non
- Conditions d'utilisation
 - Température de service
-10/35 °C
 - Température de stockage
-10/50 °C