

WXD202D

Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules dune

Architecture

| | |
|------------------|----------------|
| Type | jack modulaire |
| Mode de fixation | clipsé |

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Profondeur | 8.4 mm |
| Largeur | 45 mm |

Capacité

| | |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

Matières

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Décor | dune |
| Couleur | dune |
| Couleur RAL | RAL 1013 - Blanc perlé |
| Matière | polycarbonate (PC) |
| Aspect de la surface | brillant |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Equipement

| | |
|---------------------------------|--------------|
| platine support / bague support | sans support |
|---------------------------------|--------------|

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
|-------------------------|------|

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Yes |
|---------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-----------|
| Température de service | -10/35 °C |
|------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Température de stockage | -10/50 °C |
|-------------------------|-----------|
